





















# Filtri e lenti

## Filters and lenses

















Gli apparecchi della serie Mirum, Quantum ed Emporio sono strumenti altamente versatili anche grazie alla disponibilità di filtri per la correzione ottica.

The devices of the Mirum, Quantum and Emporio series are highly versatile tools also thanks to the availability of filters for optical correction.

	CODE	DESCRIPTION	USE WITH	
	A00366.80	Filtro Ellittico Linear Filter	<b>MIRUM</b> SERIES	
	A00367.40	Nido D'ape Hex Louver		
	A00368.80	Filtro Prismatico Prismatic Filter		
	A00369.80	Filtro Correttivo Softening Lens		
	A00362.80	Nido D'ape Hex Louver	<b>QUANTUM</b> SERIES	
	A00364.40	Filtro Correttivo Softening Lens		
	A00496.80	Nido D'ape Hex Louver	<b>EMPORIO</b> SERIES	
	A00497.40	Filtro Correttivo Softening Lens		
	A00732.40 Nero - Black	Nido D'ape Hex Louver	<b>AURORA 1500</b>	
	A00959.40 Nero - Black	Nido D'ape Hex Louver	<b>AURORA 3000</b>	
	A00416.30 Grigio - Gray	Filtro Ellittico Linear Filter	<b>QUANTUM P</b>	
	A00416.40 Nero - Black			
	A00416.T0 Titanio - Titanium			
	A00417.30 Grigio - Gray	Nido D'ape Hex Louver		
	A00417.40 Nero - Black			
	A00417.T0 Titanio - Titanium			
	A00418.30 Grigio - Gray	Filtro Prismatico Prismatic Filter		
	A00418.40 Nero - Black			
	A00418.T0 Titanio - Titanium			
	A00419.30 Grigio - Gray	Filtro Correttivo Softening Lens		
	A00419.40 Nero - Black			
	A00419.T0 Titanio - Titanium			

## Strutture per incassi a filo

### Frame for trimless downlights

		CODE	DESCRIPTION	CUT-OUT	USE WITH	
 	A00832.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 50 mm	<b>TONO AF</b> 		
	A00861.30	Struttura Frame				
 	A00832.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 50 mm	<b>TONO SUPER AF</b> 		
	A00655.30	Struttura Frame				
 	A00833.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 86 mm	<b>TONO RF</b> 		
	A00656.30	Struttura Frame				
 	A00830.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 64 mm	<b>IN&amp;OUT F</b> 		
	A00654.70	Struttura Frame				
	A00654.B0	Bronzo scuro - Dark Bronze				
	A00654.H0	Nero - Black				
 	A00830.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 64 mm	<b>MIRUM TF+</b> 		
	A00923.30	Struttura Frame				
 	A00833.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 88 mm	<b>NEOS TF</b> 		
	A00944.30	Struttura Frame				
 	A00833.H0	Fresa a tazza Hole saw	☞ Ø 88 mm	<b>QUANTUM TF+</b> 		
	A00945.30	Struttura Frame				